

Comparación:

NH6000sc frente a Amtax sc

Analizador de amonio con opciones de filtración robustas y ligeras

NUEVO



Características	NH6000sc	Amtax sc
Tecnología de electrodos selectivos de gas (GSE) fiable y probada Tecnología GSE fiable con calibración, validación y limpieza automáticas.	✓	✓
Mantenimiento sencillo para el usuario Reduzca la frecuencia de mantenimiento rutinario del usuario a sólo dos veces al año con reactivos optimizados y un diseño simplificado.	✓	✗
Compresor y bomba integrados para el módulo de filtración El compresor y la bomba de muestreo para el módulo de filtración están integrados en el analizador para facilitar la instalación y reducir la necesidad de herramientas de montaje.	✓	✗
Comparación de muestras de laboratorio Mayor coherencia entre los datos en línea y los de laboratorio gracias a un proceso automático de toma de muestras que elimina las variables de la muestra.	✓	✗
Procedimiento de validación para solución estándar Garantía de calidad simplificada mediante el uso de solución estándar para la validación.	✓	✗
Detección de caudal Aumente la confianza en sus resultados con la posibilidad de comprobar a distancia que la muestra se suministra de forma consistente a su analizador.	✓	✗
Mantenimiento predictivo mejorado Maximice el tiempo de actividad con diagnósticos predictivos mejorados y la ayuda de los flujos de trabajo de mantenimiento de apoyo.	✓ Prognosys avanzado	✓ Prognosys básico
Servicio protegido Una completa cartera de planes de servicio de campo para ayudarle a proteger su inversión y su tranquilidad.	✓	✓



Representantes / Distribuidores Autorizados

Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsrl.com.ar

Web: www.dastecsrl.com.ar

Uruguay www.dastecsrl.com.uy

Paraguay www.dastecsrl.com.py

NUEVO



	NH6000sc	Antax sc
Características técnicas		
Rango de medida	0.02 a 1000 mg/L NH ₄ -N	0,02 a 1000 mg/L NH ₄ -N
Límite de detección	0,02 mg/L NH ₄ -N	0,02 mg/L NH ₄ -N
Dimensiones (Al x An x Pr)	991 x 575 x 425 mm	720 x 540 x 370 mm
Bomba para módulo de filtración	Integrado	Exterior
Programa de sustitución de reactivos		
Botella de reactivo de 2L	6 meses	3 meses
Solución patrón 2L	6 meses	3 meses
Solución de limpieza	6 meses	1- 2 meses
Electrolito	6 meses	1-1,5 meses
Tapa de membrana	6 meses	2-3 meses
Programa de mantenimiento		
Juego de piezas de desgaste	12 meses	12 meses
Bomba de reactivo	x	12 meses
Imán agitador	x	12 meses
Junta para recipiente de rebose	x	12 meses
Bomba de limpieza	x	12 meses
Motor de agitación	x	12 meses
Tapa de membrana y electrolito	6 meses	x
Electrodo GSE	24 meses	x
Bomba dosificadora	24 meses	x

